

**Garant****Munkaszámoly, műbőr, talpakkal, alacsony****Rendelési adatok**

Rendelés száma	965055
GTIN	4045197772664
Árucikk kategória	91Z

**Leírás****Kivitel:**

Kényelmes műbőr forgószámoly dupla narancssárga varrással. Az ülésmagasság biztonsági gáztöltésű rugóval állítható rugós mozgatóval.

Ülőfelület Ø 350 mm.

Teherbírás: 120 kg.

**Szabvány:****DIN 68877**

Szék teherbírása: 120 kg

Magasságállítási tartomány: 440 - 610 mm

Ülőlap Ø: 350 mm

Szék anyagának színe: fekete

**Műszaki leírás**

Teherbírás	120 kg
Ülőfelület anyaga	Műbőr
Szék anyagának színe	fekete

Ülőlap Ø	350 mm
Kivitel	kerekek nélkül
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	440 - 610 mm
Termék fajtája	Zsámoly

---

## Tartozék

Talpak (1 készlet = 5 darab)	962518
------------------------------	--------