



## Recéző marószerszám univerzális, Szárméret: 25mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	290210 25
GTIN	4030741396724
Árucikk kategória	29H

### Leírás

#### Kivitel:

**Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.**

HM vezetőpersely a jobb kopásállóság érdekében.

Gyors szerszámbeállítás a beálló orsóval következtében.

#### Előny:

- **Alacsony vibrációk.**
- **Beállító skála és szinkron járású beállító orsó a munkadarab  $\varnothing$  beállításához.**
- **Rövidebb átszerelési idők és ezáltal alacsonyabb darabárak.**
- **A recézőgörgők hátszög korrekciója.**
- **Nagyobb kopásállóság a speciális felületedzés következtében.**
- **Nagyobb előtoló- és forgácsoló sebességekhez.**

### Műszaki leírás

Szár magassága	20 mm
Működési tartomány	10 - 250 mm
Szár szélessége	25 mm
HM persely, fedőtárcsa, csavar	299920 1
Recéző furat $\varnothing$ -höz $d_2$	8 mm
Recézési $\varnothing$ -höz $d_1$	25 mm

Recézési szélességhez, b	6 mm
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RGE45° BL/BR15°
Recézési profil	RGE30° 2×AA
Termék fajtája	Recézőszerszám

## Tartozék

Pótalkatrész készlet (3 darabos), HM persely, fedőtárcsa, csavar Típus 1

299920 1