



## 12-szög dugókulcs fej, 1/4 col, Kulcsnyílás: 9/32coll



### Rendelési adatok

Rendelés száma	631105 9/32
GTIN	4018754001521
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások. Nem csúszik át a csavar sarkain, védi a csavarfejeket és az anyákat. Feszültség- és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal egzakt méretpontosság. Korongkefézett felület **AS-Drive** profillal.

#### Alapanyag:

HPQ® nagyteljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

### Műszaki leírás

Kulcsnyílás	7,14 mm
Hossz	23 mm
Profil oldali Ø	10,7 mm
Kulcsnyílás	9/32 coll
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Profil	12-szög dugókulcs
Termék fajtája	Dugókulcs fej

