

**Svédcsavarkulcs, oldalt állítható, Teljes hossz: 305 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	813940 305
GTIN	7314150191246
Árucikk kategória	83F

Leírás**Kivitel:**

Ergonómikus markolattal termoplasztikus elasztomerből. Pofaállás 15°. Precíziósan edzett, korrózió ellen kezelt és krómozott. Bal oldalon mérőskála mm-ben.

Szabvány:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532

Maximális kulcsnyílás: 39,5 mm

Teljes hossz: 12 coll

Műszaki leírás

Maximális kulcsnyílás	39,5 mm
Teljes hossz	12 coll
Teljes hossz	305 mm
Súly	750 g
Szabvány	ASME B107.8M-2003
Szabvány	UNE 16532
Szabvány	ISO 6787
Pofaállás	15 fok
Gyártási eljárás	precíziósan edzett és rozsdavédelemmel kezelt
Alapanyag	Nagyteljesítményű acél ötvözet

Felület	krómozott
szikramentes	nem
Megfordítható pofák	nem
Skálázás	igen
Racsnifunkció	nem
Markolat köpeny	igen