




Gép villa készlet, Szárméret: 25mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290025 25
GTIN	4030741656866
Árucikk kategória	29H

Leírás

Tartalma:

1 – 1 db 290000 sz. és 290010 sz. gépi villa: 25 méret

3 – 3 db 290161 sz. recézőgörgő: 25×8/0,8; 25×8/1,0; 25×8/1,5 méret

1-1 db 290176 sz. és 290181 sz. recézőgörgő: 25×8/0,8; 25×8/1,0; 25×8/1,5 méret

Műszaki leírás

Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RAA 2×AA
Recézési profil	RBL 2×BR
Recézési profil	RGV30° 1×GE30°
Recézési profil	RBL 1×BR
Recézési profil	RBL 1×BR
Recézési profil	RBR 1×BL
Recézési profil	RGE30° 1×GV30°
Recézési profil	RBR 2×BL

Recézési profil	RGE30° BL/BR30°
Recézési profil	RGE45° BL/BR45°
Termék fajtája	Recézőszerszám

Tartozék

Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 25X8/1,0 mm	290161 25X8/1,0
Gépi villauniverzális Szárméret 25 mm	290010 25
Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 25X8/1,0 mm	290176 25X8/1,0
Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 25X8/1,0 mm	290181 25X8/1,0