

Garant**T-horonycsap szorítócsavarral, Horonyszélesség B / befogási vastagság S:
12/40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360024 12/40
GTIN	2050001853936
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

Hengeres fejű hatszög csavar DIN912, 12.9. szilárdsági osztály A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

Műszaki leírás

Szorítócsavar hossza	45 mm
Menet M	M10
Horonyszélesség B	12 mm

Befogási vastagság S	40 mm
Sorozat	ZeroClamp
Termék fajtája	Horonycsap