

**Garant****T-horonycsap szorítócsavarral, Horonyszélesség B / befogási vastagság S:  
22/40 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360024 22/40
GTIN	2050001853974
Árucikk kategória	310

**Leírás****Kivitel:**

Hengeres fejű hatszög csavar DIN912, 12.9. szilárdsági osztály

Menet M: M20

Szorítócsavar hossza: 55 mm

**Műszaki leírás**

Menet M	M20
Szorítócsavar hossza	55 mm
Horonyszélesség B	22 mm
Befogási vastagság S	40 mm
Sorozat	ZeroClamp
Termék fajtája	Nullponti befogórendszer tartozékok

