

Garant**T-horonycsap szorítócsavarral, Horonyszélesség B / befogási vastagság S:
22/50 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360024 22/50
GTIN	2050001854025
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

Hengeres fejű hatszög csavar DIN912, 12.9. szilárdsági osztály

Menet M: M20

Szorítócsavar hossza: 65 mm

Műszaki leírás

Szorítócsavar hossza	65 mm
Menet M	M20
Horonyszélesség B	22 mm
Befogási vastagság S	50 mm
Sorozat	ZeroClamp
Termék fajtája	Nullponti befogórendszer tartozékok

