



Magnézium egykaros szorító, Befogási tartomány: 400mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	860750 400
GTIN	4008158028750
Árucikk kategória	83K

Leírás

Kivitel:

Csúszókengyel és fix kengyel **magnéziumból** (présöntéses eljárással készült), **rendkívül szilárd és különlegesen könnyű**. Sín húzott matt acélból, galvanikus horganyzással. Szorítókar, mozgatható nyomólemez és a rögzítő **üvegszál erősítésű műanyagból, törésbiztos**. Fix kengyel levehető műanyag fedéllel, alatta keresztprizma a kerek alkatrészek befogásához. Szorítókar önreteszelő fogszegmenssel. Nyitás kioldóval.

Felhasználás:

A **gyors** és fáradtságmentes **befogáshoz közepes szorítónyomással**.

Műszaki leírás

Kinyúlás	80 mm
Csúszósín keresztmetszet	20×5 mm
Befogási tartomány	400 mm
Súly	0,45 kg
Termék fajtája	Szorító

