

AEG

Fejező- és gérvágó fűrész, Típus: PS254L



Rendelési adatok

Rendelés száma	078229 PS254L
GTIN	4002395134687
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

Fejező- és gérvágó fűrész **húzó funkcióval**.

- **Nagy vágási kapacitás 305×90 mm-ig 90°-nál.**
- **Integrált vágási vonal lézer és LED-es munkaterület megvilágítás pontos vágásokhoz.**
- **Gérszög finombeállítás 50°-ig reteszeléssel.**
- **Hálózati kábel 3 m.**
- **Az integrált porelszívás az összes porszemcse 80 %-át összegyűjti.**

Tartalom:

Munkadarab befogó szerkezet, elszívó tömlő és burkolat, 48fogú fűrészlap (fűrészlap Ø / furat Ø: 254 / 30 mm), szerszám a fűrészlap cseréhez.

Figyelem:

Hozzávaló körfűrészlapot a 078227 számtól talál.

Műszaki leírás

Maximális dőlésszög jobbra	-2 fok
Maximális gérszög balra	50 fok
Súly	19,5 kg

Maximális dőlésszög balra	47 fok
Maximális fordulatszám	4500 min ⁻¹
Gyártó jelölése	PS254L
Maximális gérszög jobbra	50 fok
Teljesítményfelvétel	2000 W
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Fűrész

Tartozék

Keményfém fűrészlap, Ø 254×30 mm Átmérő / fogak száma 254/Z80	078227 254/Z80
Munkaasztal PS254L-hez Típus PSU1000	078240 PSU1000