

**Állítható süllyesztő, Weldon szár, Szár Ø D_s h₆: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216635 25
GTIN	4045197778994
Árucikk kategória	220

Leírás**Kivitel:**

Nemesített szerszámacélból készült. Mélyen gravírozott skála. Két alaközörült váltólapka él.

Felhasználás:

Sorjázáshoz és fordított sorjázáshoz, élettöréshez és süllyesztéshez.

Ferde bemaráshoz alkalmas.

0° – 90°-ra fokozatmentesen beállítható.

Figyelem:

A pontos szögérték beállításához használjon szerszámbemérő készüléket.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	1
Hozzávaló váltólapka	SP.T1204..
Váltólapka csavar készlet	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Szár Ø D _s h ₆	25 mm
Kinyúlási hossz L ₁	49 mm
Szorítócsavar beállító elemhez	219888
Beállító elem	219886
Süllyesztési Ø D	25 mm
Teljes hossz L _{ges}	105 mm

Szárkivitel	Weldon szár
Leélezési szög állítási tartomány	0-90 fok
Termék fajtája	Süllyesztők

Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos	219848
Beállító elem	219886
Rögzítőcsavar	219888