

Garant**CNMG 160608, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250334 HB7010-1
GTIN	4045197779717
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 160608 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SG

Fogásmélység a_p : 1,5 - 8 mm

Előtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 375 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7010-1
Forgácstörő	SG
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 375 m/min
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	1,5 - 8 mm

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 160608
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz