

Garant**KNUX 160410R, Minőség: HB7010-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251036 HB7010-1
GTIN	4045197779953
Árucikk kategória	21G

Leírás

KNUX 160410R HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SM

Forgácstörő: 2,2 mm

Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 440 m/min**Műszaki leírás**

Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 440 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Sarokrádiusz	1 mm
Forgácstörő	SM
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Minőség	HB7010-1
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	2,2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Szerszámananyag	HM
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	KNUX 160410R
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz