

**Garant****KNUX 160410L, Minőség: HB7010-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251038 HB7010-1
GTIN	4045197779960
Árucikk kategória	21G

**Leírás**

KNUX 160410L HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SM

Forgácstörő: 2,2 mm

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 5 mmElőtolás  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 440 m/min**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 440 m/min
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 5 mm
Minőség	HB7010-1
Sarokrádiusz	1 mm
Előtolás $f$	0,2 - 0,5 mm/ford,
Forgácstörő	2,2 mm
Forgácstörő	SM
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Szerszámananyag	HM
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	KNUX 160410L
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz