

**Garant****SNMG 190624, Minőség: HB7010-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251338 HB7010-1
GTIN	4045197780157
Árucikk kategória	21G

## Leírás

SNMG 190624 HB7010-1 Sarokrádiusz: 2,4 mm  
Minőség: HB7010-1  
Forgácstörő: SG  
Fogásmélység  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Előtolás  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 375 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	2,4 mm
Minőség	HB7010-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 375 m/min
Előtolás $f$	0,25 - 0,8 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	1,5 - 9 mm
Forgácstörő	SG

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 190624
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz