

**Garant****VNMG 160408, Minőség: HB7010-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251734 HB7010-1
GTIN	4045197780249
Árucikk kategória	21G

## Leírás

VNMG 160408 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,3 - 2 mmElőtolás  $f$ : 0,08 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 150 - 500 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	SS
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	150 - 500 m/min
Minőség	HB7010-1
Előtolás $f$	0,08 - 0,4 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,3 - 2 mm

Sarokrídusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz