

Garant**SCMT 09T308, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260763 HB7010-1
GTIN	4045197780645
Árucikk kategória	21G

Leírás

SCMT 09T308 HB7010-1 Sarokrádiusz: 0,8 mm

Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 440 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB7010-1
Forgácstörő	SM
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SCMT 09T308
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz