



Csillag ütőkulcs, biztosított, Kulcsnyílás: 70 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	619050 70
GTIN	3662424013782
Árucikk kategória	63V

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, rövid, erős profilszárral és megerősített ütő végekkel. A szabadalmaztatott reteszelő rendszer a kulcsot az anyán tartja. Ezáltal a kulcsot ütés közben nem kell fogni, amely minimalizálja a sérülésveszélyt és gondoskodik a maximális biztonságról. Innovatív és kezelőbarát kioldó kar. Akasztónyílás magasban végzett munkákhoz.

Alapanyag:

Szívós, üthető, feketére foszfátózott.

Kulcs hossza L: 320 mm

Gyűrű Ø D: 102 mm

Csillag magasság h: 43 mm

Műszaki leírás

Csillag magasság h	43 mm
Kulcsnyílás	70 mm
Kulcs hossza L	320 mm
Gyűrű Ø D	102 mm
Súly	3490 g
Termék fajtája	Csavarkulcs

