



## Csillag ütőkulcs, biztosított, Kulcsnyílás: 75 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	619050 75
GTIN	3662424013799
Árucikk kategória	63V

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, rövid, erős profilszárral és megerősített ütő végekkel. A szabadalmaztatott reteszelő rendszer a kulcsot az anyán tartja. Ezáltal a kulcsot ütés közben nem kell fogni, amely minimalizálja a sérülésveszélyt és gondoskodik a maximális biztonságról. Innovatív és kezelőbarát kioldó kar. Akasztónyílás magasban végzett munkákhoz.

#### Alapanyag:

Szívós, üthető, feketére foszfátózott.

Kulcs hossza L: 330 mm

Gyűrű Ø D: 108 mm

Csillag magasság h: 48 mm

### Műszaki leírás

Kulcs hossza L	330 mm
Kulcsnyílás	75 mm
Gyűrű Ø D	108 mm
Csillag magasság h	48 mm
Súly	3760 g
Termék fajtája	Csavarkulcs

