

Garant**Menetmetsző Hatszög, M: M22****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 140920 M22 |
| GTIN | 4062406189396 |
| Árucikk kategória | 11K |

Leírás**Kivitel:**

Külső hatszög szabványos kulcsméretetekhez. Terelőél **nélkül. 1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Figyelem:

Sérült menetek utánvágásához vagy nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetmetszéshez.

Tűrési osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 2,5 mm

Kulcsnyílás: 50 mm

Magasság: 22 mm

Műszaki leírás

| | |
|-------------|--------|
| Kulcsnyílás | 50 mm |
| Emelkedés | 2,5 mm |
| Magasság | 22 mm |
| Menetméret | M22 |

| | |
|----------------|-------------|
| Vágásirány | jobbos |
| Menetfajta | M |
| Profilszög | 60 fok |
| Szerszámanyag | HSS |
| Szabvány | DIN 382 |
| Tűrés osztály | DIN 13 6g |
| Termék fajtája | Menetmetsző |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1100 N/mm ² | feltételesen alkalmas | | |
| INOX < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | | |
| CuZn | feltételesen alkalmas | | |
| Olaj | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |