

**Garant****Menetmetsző, G: G1.3/8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	142060 G1.3/8
GTIN	4062406189549
Árucikk kategória	11K

**Leírás****Kivitel:**

**Hatszög** menetmetsző terelőél **nélkül**; utánvágáshoz.

**Felhasználás:**

**Hengeres Whitworth csőmenethez** DIN ISO 228/1.

Szabvány: DIN 382

Menet / coll: 11

Menet Ø: 44,32 mm

Kulcsnyílás: 85 mm

Magasság: 22 mm

**Műszaki leírás**

Magasság	22 mm
Menet / coll	11
Menet Ø	44,32 mm
Kulcsnyílás	85 mm
Menetméret	G1.3/8

Tűrés osztály	A
Vágásirány	jobbos
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 382
Termék fajtája	Menetmetsző

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		