

**Hasított szűkítőpersely, Szár Ø d1 / befogási Ø d2: 25/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319428 25/12
GTIN	4045197781901
Árucikk kategória	32V

**Leírás****Kivitel:**

Hozzávaló VDI tartó, E2 alak (319275 – 319405 sz.).

Hasított kivitel – a szerszám beigazítása a rögzítőcsavarral lehetséges, megszorítás a furatkés tartóval.

**Felhasználás:**

Az Ø szűkítéséhez hengeres szárú szerszámokhoz.

**Műszaki leírás**

Befogási Ø d <sub>2</sub>	12 mm
Szár Ø d <sub>1</sub>	25 mm
l <sub>1</sub>	60 mm
l <sub>2</sub>	10 mm
Ø d <sub>4</sub>	30 mm
Termék fajtája	Szűkítőpersely