

**Hasított szűkítőpersely, Szár Ø d1 / befogási Ø d2: 32/20mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 319428 32/20  |
| GTIN              | 4045197782014 |
| Árucikk kategória | 32V           |

**Leírás****Kivitel:**

Hozzávaló VDI tartó, E2 alak (319275 – 319405 sz.).

Hasított kivitel – a szerszám beigazítása a rögzítőcsavarral lehetséges, megszorítás a furatkés tartóval.

**Felhasználás:**

Az Ø szűkítéséhez hengeres szárú szerszámokhoz.

**Műszaki leírás**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Szár Ø d <sub>1</sub>     | 32 mm          |
| l <sub>2</sub>            | 10 mm          |
| Ø d <sub>4</sub>          | 37 mm          |
| l <sub>1</sub>            | 69 mm          |
| Befogási Ø d <sub>2</sub> | 20 mm          |
| Termék fajtája            | Szűkítőpersely |