

**Hasított szűkítőpersely, Szár Ø d1 / befogási Ø d2: 50/25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319428 50/25
GTIN	4045197782175
Árucikk kategória	32V

**Leírás****Kivitel:**

Hozzávaló VDI tartó, E2 alak (319275 – 319405 sz.).

Hasított kivitel – a szerszám beigazítása a rögzítőcsavarral lehetséges, megszorítás a furatkés tartóval.

**Felhasználás:**

Az Ø szűkítéséhez hengeres szárú szerszámokhoz.

**Műszaki leírás**

Befogási Ø d <sub>2</sub>	25 mm
Ø d <sub>4</sub>	55 mm
l <sub>1</sub>	90 mm
Szár Ø d <sub>1</sub>	50 mm
l <sub>2</sub>	10 mm
Termék fajtája	Szűkítőpersely