



Precíziós Seeger gyűrű fogó határoló ütközővel, Típus: A11



Rendelési adatok

Rendelés száma	719892 A11
GTIN	4003773079606
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt szorítófelület és illeszték. Hegyek speciális acélból, különösen precízen megmunkálva és a fogótestbe besajtolva.

Beállítható határoló ütköző.

Szürkére foszfátzott fogó. Műanyaggal bevont markolat. Illeszték **beépített nyitórugóval**.

Előny:

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Seeger gyűrű fogók használata: Külső gyűrű, hajlított

Teljes hossz: 130 mm

Külső Seeger gyűrű Ø-höz: 10 - 25 mm

Hegy Ø: 1,3 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz	130 mm
Külső Seeger gyűrű Ø-höz	10 - 25 mm
Seeger gyűrű fogók használata	Külső gyűrű, hajlított

Pofaalak	90°-ban hajlított
Szabvány	DIN 5254 B
Alak	B
Hegy Ø	1,3 mm
Nyél	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Speciális acél
Felület	szürkére foszfátzott
határoló ütközővel	igen
Illeszték beépített nyitórugóval	igen
Markolat reteszelő eszközzel	nem
Cserélhető hegy	nem
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó