



Precíziós Seeger gyűrű fogó határoló ütközővel, Típus: A21



Rendelési adatok

Rendelés száma	719892 A21
GTIN	4003773079613
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt szorítófelület és illeszték. Hegyek speciális acélból, különösen precízen megmunkálva és a fogótestbe besajtolva.

Beállítható határoló ütköző.

Szürkére foszfátzott fogó. Műanyaggal bevont markolat. Illeszték **beépített nyitórugóval**.

Előny:

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Seeger gyűrű fogók használata: Külső gyűrű, hajlított

Teljes hossz: 165 mm

Külső Seeger gyűrű Ø-höz: 19 - 60 mm

Hegy Ø: 1,8 mm

Műszaki leírás

Seeger gyűrű fogók használata	Külső gyűrű, hajlított
Szabvány	DIN 5254 B
Hegy Ø	1,8 mm

Pofaalak	90°-ban hajlított
Külső Seeger gyűrű Ø-höz	19 - 60 mm
Alak	B
Teljes hossz	165 mm
Nyél	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Speciális acél
Felület	szürkére foszfátzott
határoló ütközővel	igen
Illeszték beépített nyitórugóval	igen
Markolat reteszelő eszközzel	nem
Cserélhető hegy	nem
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó