

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush, C típus Ø 50 mm Szár Ø 6 mm, BB-ZS, Szemcsézet: 80**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 573547 80 |
| GTIN | 54046719316323 |
| Árucikk kategória | 53M |

Leírás**Kivitel:**

Az öntött speciális tisztító kefék homogén csiszolótestek precíziós kialakítású kerámia szemcsék és alumíniumoxid keverékéből, **kiemelkedően hosszú élettartammal. Rendkívül rugalmas és jól illeszkedik.**

A **radiális** Bristle-Brush külön szegmensekből áll, (kb. 1,6 mm széles).

Felfogó túske (**szár Ø 6 mm**) szegmensekkel kiöntve.

Hajlított sörtékkel (C típus) **profilírozott felületek megmunkálásához.**

Felhasználás:

Ügyeljen a forgásirányra.

Egyenes csiszolókon vagy rugalmas tengelyeken való felhasználáshoz, további tartozékok nélkül.

Szinte minden anyagon maximális munkabiztonság érhető el. Rozsda, ragasztómaradványok, festék, enyhe karcok és sorja eltávolításához. Átmenet készítéséhez, finiseléshez, polírozáshoz, tisztításhoz és sorjázáshoz.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|-------|
| Kefe Ø D ₁ | 50 mm |
| Kefeszélesség | 10 mm |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Maximális fordulatszám | 15000 min ⁻¹ |
| Szemcsézet | 80 |
| Festék | sárga |
| Szár Ø D _s | 6 mm |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia |
| Terméknév attribútum | BB-ZS |
| Gyártó jelölése | BB-ZS |
| Termék fajtája | Kefekorong |