

KÄRCHER**Nedves- és száraporszívó, Gyártó jelölése: NT27ME****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078521 NT27ME
GTIN	4039784724174
Árucikk kategória	07C

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű univerzális **nedves- és száraporszívó** nagy szívásteljesítménnyel és kompakt felépítéssel, a készüléken lévő tömlő- és tartozéktartóval. A tartály maximális töltöttségi szintjének elérésekor **automatikusan kikapcsol**.

- **A redős szűrő nedves és száraporszívást tesz lehetővé a szűrő eltávolítása nélkül.**
- **A Tact automatikus szűrőtisztító rendszer megszakítás nélküli munkavégzést tesz lehetővé csekély karbantartási költségek és a szűrő hosszú élettartama mellett.**
- **A központi forgókapcsolónak köszönhetően a szívóprogramok kényelmesen átkapcsolhatóak.**
- **Mobil univerzális porszívó.**
- **Nemesacél tartállyal és szűrőbetéttel.**
- **Robusztus 27 l edény ütközővel és kormányozott kerekkel.**

Tartalom:

Shívótömlő könyökidommal, fém szívócső 2x0,5 m, porszívófej, résszívó fej, lapos redős- vagy papírszűrő.

Figyelem:

Olajokhoz és olajtartalmú közegekhez a 078522 sz. ipari porszívót használja.

Műszaki leírás

Porkategória – porszívó	L
Névleges csatlakoztatási szélesség	35 mm
Magasság	540 mm
Hossz	420 mm
Teljesítményfelvétel	1380 W
Kábelhossz	7,5 m
Súly	8,2 kg
Vákuum	200 mbar
Szélesség	420 mm
Működési zajkibocsátás	72 dB(A)
Gyártó jelölése	NT 27/1 Me Adv *EU
Turbinák száma	1
Tartálytérfogat	27 l
Szívótömlő hossza	2,5 m
Levegő térfogatáram	67 l/s
Szűrőrendszer	Patronszűrő
Különlegesség	Nemesacél tartály, különösen mobil
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Nedves- és száraz porszívó

Tartozék

Szűrőbetét készlet 5 darabos Porszívó típusa NT27	072808 NT27
Ferde gumi csőfej Névleges csatlakoztatási szélesség DN35	078527 DN35
Patronszűrő Porszívó típusa NT27	072807 NT27
Adapter idom, Ø 40-35 mm Névleges csatlakoztatási szélesség DN35	078538 DN35
Résszívó fej, keskeny, 13 mm Névleges csatlakoztatási szélesség DN35	078528 DN35

