

**Garant****Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/09mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250022 16/09
GTIN	4045197781871
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Könyökemelő csavar	259018 6
Rugó készlet	259044 5
Kés ISO kódja	PCKNR/L 1616H09
Fejhossz L <sub>1</sub>	22 mm
Lapkaméret	9 mm
Könyökemelő	259015 9
Hozzávaló váltólapka	CN.. 09T3..
Rugós csap készlet	259047 3
Szárméret	16 mm
Alátétlapka	259031 27
Működő szélesség L <sub>4</sub>	20 mm
Teljes hossz L	100 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Rugó készlet10 darabos Típus 5	259044 5
Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
Alátétlapka Típus 27	259031 27
Könyökemelő Típus 9	259015 9