

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250023 20/09
GTIN	4045197782618
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Teljes hossz L	125 mm
Kés ISO kódja	PCKNR/L 2020K09
Lapkaméret	9 mm
Működő szélesség L ₄	25 mm
Könyökemelő csavar	259018 6
Könyökemelő	259015 9
Alátétlapka	259031 27
Hozzávaló váltólapka	CN.. 09T3..
Fejhossz L ₁	20 mm
Szárméret	20 mm
Rugós csap készlet	259047 3
Rugó készlet	259044 5
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Könyökemelő Típus 9	259015 9
Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
Rugó készlet10 darabos Típus 5	259044 5
Alátétlapka Típus 27	259031 27