

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 32/16mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	250022 32/16
GTIN	4045197782670
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Teljes hossz L	170 mm
Alátétlapka	259031 35
Kés ISO kódja	PCKNR/L 3232P16
Fejhossz L ₁	34 mm
Szárméret	32 mm
Működő szélesség L ₄	40 mm
Rugó készlet	259044 6
Rugós csap készlet	259047 4
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1606..
Könyökemelő	259015 12
Könyökemelő csavar	259018 11
Lapkaméret	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 35	259031 35
Könyökemelő csavar Típus 11	259018 11
Rugós csap készlet10 darabos Típus 4	259047 4
Rugó készlet10 darabos Típus 6	259044 6
Könyökemelő Típus 12	259015 12