

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 32/19mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250022 32/19
GTIN	4045197782687
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	PCKNR/L 3232P19
Működő szélesség L ₄	40 mm
Rugó készlet	259044 7
Fejhossz L ₁	40 mm
Lapkaméret	19 mm
Könyökemelő csavar	259018 13
Szárméret	32 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1906..
Rugós csap készlet	259047 5
Alátétlapka	259031 36
Teljes hossz L	170 mm
Könyökemelő	259015 13
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Könyökemelő csavar Típus 13	259018 13
Rugó készlet10 darabos Típus 7	259044 7
Könyökemelő Típus 13	259015 13
Alátétlapka Típus 36	259031 36