



Rögzítő fogó mozgó alsó pofával, Teljes hossz: 250mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	708903 250
GTIN	3662424019845
Árucikk kategória	73R

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen és biztonságosan használható. Kényelmesen és gyorsan nyitható az alsó száron lévő **kioldó gombnak** köszönhetően. Nagy szorítófelület és nagy szorítási mélység, 5 fokozatú gyorsállítás és finombeállítás. Alsó pofa nagy kimélyítéssel U- és szögprofilok, csövek, stb. szorításához. Fogazott szorítópofák és különösen stabil rugóacél fogótest. Teljesen nikkelezett fogó.

Felhasználás:

Profilok, lapos anyagok és csövek biztonságos rögzítéséhez. Szorítóerő 10.000 N-ig beállítható.

Alapanyag:

Szorítópofák króm-molibdén-vanádium acélból; süllyesztékben kovácsolt.

Műszaki leírás

Befogható szöganyag	50 mm
Pofahossz	60 mm
Teljes hossz	250 mm
Befogható hengeres anyag	110 mm
Termék fajtája	Rögzítőfogó