

**Nagy előtolású maró MFH mini, menettel, Ø D / élek száma Z: 42/7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221960 42/7
GTIN	2050001929969
Árucikk kategória	250

**Műszaki leírás**

Teljes hossz $L_{ges}$	40 mm
Felfogó menet M	M16
Ø $D_3$	35 mm
Hozzávaló váltólapka	LOGU 0303..
Vágóélek száma Z	7
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1 mm
Vágóél Ø $D_c$	42 mm
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	33,3 mm
Interpolációs marás Ø $D_{min}$	77 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{max}$	0,52 fok
Interpolációs marás Ø $D_{max}$	82 mm
Szárkivitel	menettel

Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------