



Finomfogazású kerepes hajtószár, 1/2 col kioldóval, 290 mm toldószárral



Rendelési adatok

Rendelés száma	640385
GTIN	4013288184320
Árucikk kategória	63F

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz. Kioldóval.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott..

Alkalmazható :

Kézi működtetésű dugókulcs fejek.

Tartalom:

Finomfogazású kerepes hajtószár 290 mm toldószárral.

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

Fogak száma: 72

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	Zyklop Hybrid készlet
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Teljes hossz	280 - 505 mm
Fogak száma	72
Termék fajtája	Racsnik

