

Weidmüller **Kábelvágó áttétellel, 2K markolattal VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 185mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	730250 185
GTIN	4008190020163
Árucikk kategória	73H

Leírás**Kivitel:**

Markolat **1000 V-ig szigeteléssel DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.**

Fej sarló alakú élekkel. Szárak műanyag markolattal. Simán és tisztán vág becsípés nélkül.

Felhasználás:

Vörösréz és alumínium kábelek vágásához.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt.

Műszaki leírás

Vágási teljesítmény	35 mm ²
Teljes hossz	185 mm
Max. vágásteljesítmény Ø	8 mm
Gyártó jelölése	KT8
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyel	Műanyag markolat
Működtetés	mechanikus, egykezes
Alapanyag	Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt
Felület	fényes

nyitórugóval

nem

Termék fajtája

Olló