

Erdi**Alakvágó lemezolló készlet 3 darabos****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 767035 |
| GTIN | 4010220031254 |
| Árucikk kategória | 73X |

Leírás**Kivitel:**

Mikrofogazású. **Nemesacél** ollófej (HRC 58 – 60), acéllemez szárak, nikkelezett. 2-komponensű nyél kézkímélő, jó fogású puha betétekkel.

Vágási teljesítmény: Lemezek 1,8 mm-ig; rozsdamentes acél lemezek 1,2 mm-ig.

Felhasználás:

Folyamatos egyenes és íves vágásokhoz.

Tartalom:

Alakvágó lemezolló 767020 sz. 240 méret, 767025 sz. 240 méret és 767030 sz. 240 méret szövet tokban.

Műszaki leírás

| | |
|----------------|------|
| Termék fajtája | Olló |
|----------------|------|

Tartozék

| | |
|--|------------|
| Alakvágó lemezolló kétkomponensű nyéllel Teljes hossz 240 mm | 767020 240 |
|--|------------|

Alakvágó lemezolló kétkomponensű nyéllel Teljes hossz
240 mm

767030 240

Alakvágó lemezolló kétkomponensű nyéllel Teljes hossz
240 mm

767025 240