



Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 21 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	638166
GTIN	4018754260836
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

Felhasználás:

Csavarokhoz / anyákhoz gs_profil_6kant-einsatz M6 – M20, valamint gyújtógyertyákhoz

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 15 db 642200 sz. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 méret

Dugókulcs fejek gyújtógyertyákhoz: 1 db 642450 sz. 16 méret

Keresztmarkolat: 1 db 641300 sz.

Toldószárak: 2 db 641000 sz. 130; 255 méret

Kardáncsukló: 1 db 641600 sz.

Kerepes hajtószár: 1 db 640100 sz.

Tárolás: ABS műanyag doboz

Hossz: 454 mm

Szélesség: 253 mm

Magasság: 64 mm

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 10 – 30 mm

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	12-szög dugókulcs
Tartalom (db)	21
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	10-30 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	454 mm
Szélesség	253 mm
Magasság	64 mm