



## Dugókulcs fej készlet Torx®-hoz, 1/2 col négyszög 8 darabos



### Rendelési adatok

Rendelés száma	639508
GTIN	4018754261697
Árucikk kategória	63A

### Leírás

**Kivitel:**

**Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint;  
dugókulcs fejek DIN 3124 szerint.**

Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

**Felhasználás:**

Külső Torx® csavarokhoz M8 – M20 menettel.

**Alapanyag:**

Króm ötvözet acél, krómozott.

**Tartalom:**

Betétek: 8 db 642700

E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

Magasság: 57 mm

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

### Műszaki leírás

Profil	Sokszög rátűzőkulcs
Profil	Dugókulcs TORX® csavarokhoz
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Tartalom (db)	8

Hossz	227 mm
Szélesség	131 mm
Magasság	57 mm
Termék fajtája	Dugókulcs fej

## Tartozék

Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz Torx® profil E16	642700 E16
Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz Torx® profil E12	642700 E12
Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz Torx® profil E10	642700 E10
Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz Torx® profil E11	642700 E11
Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz Torx® profil E14	642700 E14
Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz Torx® profil E20	642700 E20
Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz Torx® profil E18	642700 E18