



Dugókulcs fej készlet Torx®-hoz, 1/2 col négyszög 21 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	639701
GTIN	4018754260959
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

Felhasználás:

Külső Torx® csavarokhoz M8 – M20 menettel. Belső Torx® csavarok M4 – M14 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek Torx®-hoz: 7 db 642700 sz.

E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24 méret

Rátűzőkulcsok Torx®-hoz: 9 db 643650 sz.

TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60 méret

Toldószárak: 3 db 641000 sz.

50; 130; 255 méret

Kardáncsukló: 1 db 641600 sz.

Kerepes hajtószár: 1 db 640100 sz.

Tárolás: ABS műanyag doboz

Magasság: 64 mm

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

Műszaki leírás

Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
--------	------------------------------

Profil	Dugókulcs TORX® csavarokhoz
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Tartalom (db)	21
Hossz	413 mm
Szélesség	225 mm
Magasság	64 mm
Termék fajtája	Dugókulcs