

MIRKA**Tépőzáras csiszolótekercs ABRANET® ACE, 115 mm × 10 m, Szemcsézet: 80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567806 80
GTIN	6416868330267
Árucikk kategória	56M

Leírás**Kivitel:**

A szabadalmaztatott **ABRANET®** csiszolórendszer csiszolószemcsékkel bevont, **hálószerű szerkezetű** poliamid szövetből áll ezerszeres perforálással.

Előny:

- **Pormentes csiszolás: Csekély munkahely- és környezetterhelés.**
- **A csiszolótárcsa nem tömődik el (a felülethibák, porcsomók elkerülhetők).**
- **Garantáltan jobb felületek kevesebb csiszolóanyag felhasználásával.**
- **Nagy hatékonyság – a leválasztási teljesítmény a felülettől függően a sokszorosával növekszik.**

Felhasználás:

Rezgőcsiszolókon ill. kézi használathoz.

Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia

Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1 %

Műszaki leírás

Szemcsézet	80
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse

Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Csiszolólap szélessége	115 mm
Csiszolólap hossza	10 m
Terméknév attribútum	115 mm × 10 m