

Furatkés fej dobrevolverhez, C típus, Befogási Ø: 10 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	319164 10
GTIN	4251414900288
Árucikk kategória	38T

Leírás

Kivitel:

Először sikerült egy olyan alapbefogót létrehozni, amely dobrevolveren és toronyrevolveren is használható. Függetlenül a mindenkorai beigazító mechanikától.
Modulárisan felépülő rendszer.

Előny:

- **Minden szerszám közvetlen hűtőfolyadék csatlakozással.**
- **Alacsonyabb költségek a hatékonyabb raktárkezelés következtében.**
- **Nagyobb termelékenység a továbbfejlesztett pozícionálásnak köszönhetően.**

Figyelem:

Alkalmas a 264902 – 264908 sz., 264910 – 264922 sz. rezgéscsillapító furatkésekhez vagy hengeres szárú szerszámokhoz (pl.: VHM furatkésekhez Ø 10 mm-től).

Hossz L: 60 mm

Műszaki leírás

Befogási Ø	10 mm
Hossz L	60 mm
Befogó	C típus

