



## Csuklós speciális körmöskulcs hajlított, legnagyobb Ø / csap névleges Ø: 40/3mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	628810 40/3
GTIN	4020772051051
Árucikk kategória	63Q

### Leírás

**Kivitel:**

Speciális acél, köszörült, barnítva megeresztett.

Hajlított, cserélhető csapokkal.

**Felhasználás:**

Kétlyukú anyákhoz.

**Figyelem:**

Csap Ø = csap névleges Ø – 0,1 mm; tűrésmező h12.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	158 mm
Max. Ø	40 mm
Állítható csaptávolság a	18 - 40 mm
Csap névleges Ø	3 mm
Típus	764C
Menetes csap	M4
Gyártó jelölése	764CC
Termék fajtája	Speciális körmöskulcs

