



## Overáll Industrie, fekete / szürke, Konfekcióméret DE: 62



### Rendelési adatok

Rendelés száma	091442 62
GTIN	7330509360682
Árucikk kategória	04T

### Leírás

#### Kivitel:

Ipari kollekció sokféle funkcióval **kopásálló anyagból**. Hétköznapiakon előforduló kemény igénybevétel elviseléséhez készült. Az ipari ruházat **EN ISO 15797** szerint alkalmas. Minden termék kivehető igazolvány tokkal rendelkezik.

- **A hátrészen két hajtással az optimális viselési kényelem érdekében.**
- **Melső zsebek hajtókával, ebből az egyik dupla tollzseb.**
- **Rejtett szimpla zipzár műanyagból.**
- **Állítható ujjpánt.**

**Overáll** sztreccs hátrésszel és mozgó csípőrésszel.

- **Belső mobiltelefon zseb.**
- **Farzseb hajtókával.**
- **Combzseb tollzsebbel.**
- **Colstok zseb.**

#### Figyelem:

A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a méretábrázlatban ill. a műszaki adatoknál találja.

**Overáll tengerkék / búzavirágkék** színekombinációban 091441 sz.

Külön rendelésre további színekben szállítható.

Méretábrázlatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az áttekintő oldalon talál.

Anyagösszetétel: 35% pamut

Anyagösszetétel: 65% poliészter  
Anyagtömeg/szövetsűrűség: 240 g/m<sup>2</sup>  
Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100  
Mosás: 70 °C színes ruha

## Műszaki leírás

Konfekcióméret DE	62
FR méret	56
US méret	3XL
IT méret	C62
UK méret	3XL
Sorozat	Industrie
Speciális szolgáltatás	Textilnemesítés
SE méret	D104
NL méret	C62
ES méret	C62
Nem	férfi
Anyagösszetétel	35% pamut
Anyagösszetétel	65% poliészter
Anyagtömeg/szövetsűrűség	240 g/m <sup>2</sup>
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
Mosás	70 °C színes ruha
Fehérítés	Nem fehéríthető
Vegyitisztítás	Tisztítás perklóretilénnel
Szárítás	kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet)
Pántok	Vasalható, a maximum hőfok: 200 °C
Festék	fekete / szürke
Termék fajtája	Overál

