



Körfűrész lap expert for Stainless Steel, Lap Ø D: 355mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	583900 355
GTIN	3165140839983
Árucikk kategória	54B

Leírás

Kivitel:

Precíziós fűrészlap nagy szilárdságú, **zaj- és vibrációcsillapító törzslappal**. Az integrált feszítőgyűrű biztosítja az alaktartást minden hőmérséklet-tartományban. A **bevonat** megakadályozza a megtapadást, hűvösen tartja a fűrészlapot és véd a korróziótól. A **precíziós köszörülésű keményfém fogak** hosszú élettartamot és kitűnő vágásminőséget biztosítanak.

Felhasználás:

Nemesacél megmunkáláshoz. Különösen nagy keménységű és kopásálló **Cermet** fűrészfogak. Erősen ötvözött acélhoz nem alkalmas. Fogalak: Trapéz lapos fogak, semleges homlokszög. Fejező- és gérvágó fűrészekhez.

Figyelem:

További körfűrész tárcsák a 17. termékcsoportban találhatóak.

Műszaki leírás

Furat Ø	25,4 mm
Fogak száma	90
Vágási szélesség B	2,5 mm

Lap Ø D	355 mm
Termék fajtája	Körfűrész lap