



Körfűrész lap expert for Steel, Lap Ø D: 210mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	583910 210
GTIN	3165140737708
Árucikk kategória	54B

Leírás

Kivitel:

Precíziós fűrészlap nagy szilárdságú, **zaj- és vibrációcsillapító törzslappal**. Az integrált feszítőgyűrű biztosítja az alaktartást minden hőmérséklet-tartományban. A **bevonat** megakadályozza a megtapadást, hűvösen tartja a fűrészlapot és véd a korróziótól. A **precíziós köszörülésű keményfém fogak** hosszú élettartamot és kitűnő vágásminőséget biztosítanak.

Felhasználás:

Acél megmunkálásához. Akeményfém fogaknak a törzslapon való speciális rögzítése megakadályozza a fogak kitörését. Fogalak: trapéz lapos fog (életöréssel), semleges homlokszög. Kézi megvezetésű száraz fémfűrészekhez.

Figyelem:

További körfűrész tárcsák a 17. termékcsoportban találhatóak.

Műszaki leírás

Ø	210 mm
Furat Ø	30 mm
Fogak száma	48

Vágási szélesség B	2 mm
Termék fajtája	Körfűrész lap