



## Körfűrész lap expert for Aluminium, Lap Ø D: 165mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	583920 165
GTIN	3165140796613
Árucikk kategória	54B

### Leírás

#### Kivitel:

Precíziós fűrészlap nagy szilárdságú, **zaj- és vibrációcsillapító törzslappal**. Az integrált feszítőgyűrű biztosítja az alaktartást minden hőmérséklet-tartományban. A **bevonat** megakadályozza a megtapadást, hűvösen tartja a fűrészlapot és véd a korróziótól. A **precíziós köszörülésű keményfém fogak** hosszú élettartamot és kitűnő vágásminőséget biztosítanak.

#### Felhasználás:

Pontos vágások **alumíniumban** és más színes- és könnyűfémekben. Fogalak: Trapéz lapos fog negatív homlokszöggel a könnyű és biztonságos munkavégzés érdekében kézi előtolás esetén. Merülő- és kézi körfűrészekhez.

#### Figyelem:

**További körfűrész tárcsák a 17. termékcsoportban találhatóak.**

### Műszaki leírás

Ø	165 mm
Furat Ø	20 mm
Fogak száma	52

Vágási szélesség B	2,6 mm
Menesztőfuratok száma/Ø/osztókör	2/6/32,5 mm
Termék fajtája	Körfűrész lap