

**Legyezős csiszolótárcsa long life ZA kúpos, Ø 150 mm, Szemcsézet: 60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5286 60
GTIN	4062406201685
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Kivitel:**

- Kiváló minőségű cirkon korund (ZA) nagy csiszolási teljesítményhez.
- Üvegszálas tányér az optimális nyomóerő érdekében.
- Univerzálisan alkalmas acélhoz és INOX-hoz.
- Legjobb eredmények mindenféle teljesítmény fokozatú sarokcsiszolón.

**long life** - nagyon sűrű lamella elrendezés a **maximális élettartam** érdekében.

Az 565286 sz.-nak felel meg.

**Felhasználás:**

Univerzális csiszolási munkák, felületcsiszolás, leválasztó csiszolás és élmegmunkálás.

**Figyelem:**

**Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszerezés készletben! Rendelési információ:  
1 készlet = 1 kiszerezés.**

**Műszaki leírás**

Tárcsa Ø	150 mm
Furat Ø	22,23 mm

Alak leírása	Kúpos
Tartalom	100
Csiszolóanyag	Cirkon korund (ZA)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 150 mm
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

Legyezős csiszolótárcsalong life ZA kúpos Szemcsézet 60	565286 60
---	-----------