



Akkumulátoros fúró-csavarozó, Típus: GSR1235



Rendelési adatok

Rendelés száma	070241 GSR1235
GTIN	3165140953719
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

Bosch akkus fúró-csavarozó

- **Kompakt, nagy teljesítményű 12 V akkus fúró-csavarozó jobb-/ bal forgásiránnyal.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) és Electronic Cell Protection (ECP) funkcióval.**
- **LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához és az akku töltöttségi szint megjelenítéshez.**
- **Többfokozatú nyomaték-beállítással a pontos csavarozáshoz.**
- **Elektronikus fordulatszám-szabályozás a pontos megfúráshoz és csavarozáshoz.**
- **Puha markolat.**

Kiemelkedő teljesítmény / súly arány akár 20 Nm nyomatékkal erős csavarozáshoz csekély súly és nagyon kicsi 163 mm fejhossz mellett.

Hosszú élettartamú a **kefe nélküli EC motornak** köszönhetően.

Tartalom:

Töltőkészülék és L-BOXX.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	12 V
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 12 V
Maximális csigafúró Ø fában	19 mm
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	0 - 10 mm
Max. vibráció EN szerint	<1,9 m/s ²
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	0 - 400 min ⁻¹
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Maximális nyomaték lágy	15 Nm
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat	0 - 1750 min ⁻¹
Maximális csigafúró Ø acélban	10 mm
Akkumulátor kapacitás	3 Ah
Gyártó jelölése	GSR 12V-35
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Jellemző felhasználás	Strong
Súly	0,8 kg
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Maximális nyomaték kemény	30 Nm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	12V
USP2	Kefe nélküli motor, L-Boxx-ban

Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus GAL1240	073866 GAL1240
Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B12 V	073855 B12