

Munkaállványok targoncákhoz, Típus: 1040X835



Rendelési adatok

Rendelés száma	919981 1040X835
GTIN	4052462053540
Árucikk kategória	94B

Leírás

Kivitel:

Stabil acélcső szerkezet hengeres csőből körben kizuhanás gátlóval, 2 egyéni védőeszköz rögzítővel. Drótháló hátfal, csúszásmentes munkadobogó. A targoncával a széles oldalnál emelhető. A biztosító csap megakadályozza a lecsúszást a fogakról. Horganyzott szerszámtároló. Korlát magassága 1,10 m.
Talpfelület 740×740 mm.

Felhasználás:

Biztonságos munkavégzés javítási és karbantartási munkáknál épületek magasan lévő részein, mennyezeti világításokon stb.

Szabvány:

TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) 208-031.

Szín:

RAL 2000 narancssárga **festéssel**.

Figyelem:

A munkaállványoknak emelővillás targoncával történő használata esetén vegye figyelembe az országos előírásokat. Megfelelő munkaállványok Ausztria (TÜV Austria által bevizsgálva) és Belgium számára külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Súly	61 kg
Szélesség	835 mm
Targoncavilla nyílás D méret	80 mm
Targoncavilla nyílás A méret	200 mm
Teherbírás	240 kg
Mélység	1040 mm
Targoncavilla nyílás távolsága B	280 mm
Magasság	2000 mm
Talpfelület szélessége	740 mm
Talpfelület mélysége	740 mm
Termék fajtája	Munkaállvány